



Latarka LED Pro z akumulatorem, typ: P7R-PRO



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081399 P7R-PRO
GTIN	4058205037136
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złocone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła. Intuicyjna obsługa za pomocą przełącznika obrotowego.

w dostawie::

W komplecie akumulator, stacja ładująca, opaska na rękę, elementy ochronne.

Opis techniczny

czas świecenia na stopniu 3	60 h
Strumień światła	1000 lm
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	2000 lm
masa	223 g
długość całkowita	170 mm
czas świecenia na stopniu 2	5 h
czas świecenia	2,5 h
Czas świecenia w trybie Boost	10 s
Liczba dołączonych akumulatorów	1
strumień światła, stopień 2	450 lm

Karta danych

Ø główki	42 mm
strumień światła, stopień 3	25 lm
stopień ochrony IP	IP 68
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Latarki