

**Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A, SK 40, zakres mocowania: 1-13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Klasa artykułu	37D

**Opis****Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne. gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego

**Zastosowanie:**

Do mocowania we frezarkach wiertel, pogłębiaczy i rozwiertaków.

**w dostawie::**

wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

maksymalny moment obrotowy dokręcania  $M_{d \text{ maks.}} \leq 14 \text{ Nm}$

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW6

**Opis techniczny**

Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW6
zakres mocowania	1 - 13 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø zewn. D	43 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 2080
Kształt	A
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d \text{ maks.}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$

Rodzaj produktu

Krótka oprawka wiertarska – HSK,

**Akcesoria**

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308780 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308720 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Wkręta trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 6 mm	627425 6
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
	308795 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 6  
mm

627481 6