

WEKEM®**Teflonowe taśmy uszczelniające, 12 m, Typ: FINE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Klasa artykułu	08G

Opis**Wykonanie:**

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na działanie gazów, cieczy, powietrza, wody, olejów, węglowodorów i wielu produktów chemicznych. **Całkowity kontakt z powierzchnią zapewnia 100-procentową szczelność.** Przed stwardnieniem można w każdej chwili wykręcić śrubę, używając zwykłych narzędzi, albo dokonać korekty. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.

Zastosowanie:

Taśma PTFE do uszczelniania gwintów FRp do maks. 3/8" w przypadku: powietrza, azotu, gazu o ciśnieniu do maks. 5 barów, gazu ciekłego, wody pitnej do maks. 16 barów możliwość stosowania do 100 barów (w temp. 200°C do maks. 16 barów).

wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego oczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.

do rodzaju gwintu: drobne

szerokość: 12 mm

Grubość: 0,1 mm

Opis techniczny

Grubość	0,1 mm
oznaczenie producenta	FRp
do rodzaju gwintu	drobne
szerokość	12 mm
zakres temperatur zastosowania	-240 °C
długość	12 m
kolor	białe
temperatura przechowywania	20 °C
trwałość od daty produkcji	60 miesięcy
Baza chemiczna	politetrafluoroetylen (PTFE)
Właściwości	niepalne
Właściwości	nie kruszeje
Właściwości	nie klei się
Atrybut nazwy produktu	12 m
długość	12 m
Rodzaj produktu	Taśma uszczelniająca