



## Oprawki Weldon kształt ADB z kanałem chłodziwa, BT 40 krótki, Ø mocowania D1: 8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302605 8
GTIN	4250122612940
Klasa artykułu	36E

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie trzpienie czernione.

Kanał chłodziwa zamykany za pomocą o-ringa.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

### Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Ø zewn. D	28 mm
adapter	BT 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 8 mm	309900 8