

**Oprawki Weldon kształt ADB, BT 40 A = 100, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302610 8
GTIN	4250122612766
Klasa artykułu	36E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
Ø zewn. D	28 mm
adapter	BT 40 A = 100
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 8 mm	309900 8