

**Oprawki Weldon kształt ADB, BT 40 A = 100, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302610 10     |
| GTIN             | 4250122612780 |
| Klasa artykułu   | 36E           |

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie czernione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10            |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 10 mm         |
| wymiar A długości wysięgu         | 100 mm        |
| Ø zewn. D                         | 35 mm         |
| adapter                           | BT 40 A = 100 |
| norma                             | DIN 6359      |
| Norma na uchwyt                   | ISO 7388-2    |
| Norma na uchwyt                   | JIS B6339     |
| Kształt                           | ADB           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |

## Aksesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40                           | 308801 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308806 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308760 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40                            | 308830 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308820 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308790 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308802 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308795 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308765 40 |
| Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308785 40 |
| Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 10 mm   | 309900 10 |