

Garant**SC.T 120408, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Gatunek	HU7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCGT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia