

**Szczypce masywne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700401 180
GTIN	4003773043072
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Wysoka wydajność cięcia przy użyciu niewielkiej siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
długość całkowita	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowana

Karta danych

nieiskrzący

nie

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne