

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T121GFC****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588500 T121GFC
GTIN	4059952624754
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Speed for Metal** - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).

Opis techniczny

materiał brzeszczotów	BiM
podziałka zębów	0,8 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
grubość blachy (blacha perforowana)	0,5-1,5 mm
długość listków	92 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
liczba brzeszczotów	5
Rodzaj produktu	Brzeszczoty bagnetowe