


**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T121BFC****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588500 T121BFC
GTIN	4059952624815
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Speed for Metal** - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów	5
materiał brzeszczotów	BiM
podziałka zębów	2,0 mm
długość listków	92 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
grubość blachy (blacha perforowana)	2,5-6 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczoty bagnetowe