

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E12M STFCR/L11
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
Przesunięcie osi L_3	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	15 mm
wielk. płytki	11 mm
długość główki L_1	20 mm
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11,5 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500