



Myjki szlifierskie uniwersalne, 80×50×20 mm, typ: F



Dane zamówienia

Numer katalogowy	557665 F
GTIN	4069515039932
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Elastyczny klocek szlifierski nasycony elastycznym spoiwem ściernym (duża trwałość, możliwość całkowitego wykorzystania). Dzięki otwartej strukturze spoiwa pory tarczy nie zatykają się. Do szlifowania na mokro i na sucho. Wodo- i olejoodporne.

Wersja z korundem szlachetnym.

Zastosowanie:

Uniwersalne do czyszczenia, polerowania, gładzenia, matowania oraz szlifowania wszystkich materiałów.

wskazówka:

Stosowanie wody, nafty, past itp. **zwiększa skuteczność.**

Opis techniczny

ziarnistość	drobne
długość	80 mm
szerokość	50 mm
wysokość	20 mm
Atrybut nazwy produktu	80×50×20 mm

Rodzaj produktu

Klocki do szlifowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się warunkowo		
kamień	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		