

**Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Xtra, typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082006 4
GTIN	4250004112506
Klasa artykułu	04S

Opis**Wykonanie:**

Wydajne czyszczenie ultradźwiękowe z serii Elmasonic xtra do wymagających Heavy-Duty.

- **Silniejsze działanie ultradźwięków dzięki automatycznej funkcji Dynamic.**
- **Załączany tryb Eco zapewnia delikatne czyszczenie i oszczędność energii.**
- **Zintegrowana funkcja Sweep umożliwia równomierne rozchodzenie się dźwięku w kąpeli czyszczącej.**
- **Indywidualna regulacja czasu i temperatury.**
- **Przejrzysty panel obsługi odporny na zachlapanie.**
- **Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.**

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101. Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.

Opis techniczny

długość urządzenia	435 mm
szerokość urządzenia	215 mm
oznaczenie producenta	Xtra 40
masa	6,8 kg
długość kosza wsadowego	195 mm
pojemność	5 l

Karta danych

Moc szczytowa ultradźwięków	560 W
zalecana objętość robocza	4 l
Szerokość kosza wsadowego	105 mm
moc grzewcza	400 W
napięcie znamionowe	220 - 240 V
wysokość pojemnika do czyszczenia	150 mm
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia