

**Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Xtra, typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082006 12
GTIN	4250004112544
Klasa artykułu	04S

Opis**Wykonanie:**

Wydajne czyszczenie ultradźwiękowe z serii Elmasonic xtra do wymagających Heavy-Duty.

- **Silniejsze działanie ultradźwięków dzięki automatycznej funkcji Dynamic.**
- **Załączany tryb Eco zapewnia delikatne czyszczenie i oszczędność energii.**
- **Zintegrowana funkcja Sweep umożliwia równomierne rozchodzenie się dźwięku w kąpeli czyszczącej.**
- **Indywidualna regulacja czasu i temperatury.**
- **Przejrzysty panel obsługi odporny na zachlapanie.**
- **Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.**

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101. Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	Xtra 120
długość kosza wsadowego	245 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	190 mm
zalecana objętość robocza	12,1 l
długość urządzenia	500 mm
masa	11,3 kg

Karta danych

pojemność	14,2 l
szerokość urządzenia	315 mm
Moc szczytowa ultradźwięków	880 W
napięcie znamionowe	220 - 240 V
moc grzewcza	800 W
Szerokość kosza wsadowego	195 mm
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia