

**Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Xtra, typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082006 18
GTIN	4250004112551
Klasa artykułu	04S

Opis**Wykonanie:**

Wydajne czyszczenie ultradźwiękowe z serii Elmasonic xtra do wymagających Heavy-Duty.

- **Silniejsze działanie ultradźwięków dzięki automatycznej funkcji Dynamic.**
- **Załączany tryb Eco zapewnia delikatne czyszczenie i oszczędność energii.**
- **Zintegrowana funkcja Sweep umożliwia równomierne rozchodzenie się dźwięku w kąpeli czyszczącej.**
- **Indywidualna regulacja czasu i temperatury.**
- **Przejrzysty panel obsługi odporny na zachłapanie.**
- **Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.**

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101. Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.

Opis techniczny

masa	13,2 kg
Moc szczytowa ultradźwięków	1040 W
Szerokość kosza wsadowego	255 mm
moc grzewcza	1000 W
oznaczenie producenta	Xtra 180
długość urządzenia	530 mm
napięcie znamionowe	220 - 240 V

Karta danych

zalecana objętość robocza	16,7 l
pojemność	19,7 l
szerokość urządzenia	380 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	190 mm
długość kosza wsadowego	275 mm
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia