



Szczypce mechanika, chromowane, owalne, ostre, odgięte, długość całkowita: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	716801 200
GTIN	4003773017134
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Mocne, długie szczęki, wewnątrz szorstkie.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
kształt szczęk	owalne, ostre, odgięte
Norma	DIN ISO 5745
Kształt	odsadzone,
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

Karta danych

powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce