

**Szczypce chromowane, długość całkowita: 110mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701501 110
GTIN	4003773092636
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do Ø	1,6 mm
do cięcia średnio twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	110 mm
Norma	DIN ISO 5746
cechy szczęk	ząbkowane
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowana
nieiskrzący	nie

Karta danych

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne