

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	E16R STF CR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	19 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
Przesunięcie osi L_3	10 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	15,4 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500