

**Wózek widłowy ręczny, długość wideł: 1150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919913 1150
GTIN	4069515040280
Klasa artykułu	96D

Opis**Wykonanie:**

Ręczny wózek widłowy umożliwiający ergonomiczny transport towarów. Rama i widły ze sztywnych kształtowników o przekroju zamkniętym. Sztywny dyszel z rury stalowej, z łożyskiem oporowym do pchania. Wygodna jazda, podnoszenie i opuszczanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Rolki nylonowe tandemowe z poliuretanu, czerwone Ø 80×70 mm, z kółkami skrętnymi gumowymi pełnymi.

Powłoka lakiernicza:

Czerwień kubańska RAL 3020, **lakierowanie proszkowe.**

Opis techniczny

nośność	2500 kg
materiał rolek w widełkach	tandemowe z poliuretanu, czerwone
zakres podnoszenia	85 - 200 mm
długość wideł	1150 mm
kolor	czerwień kubańska RAL 3020
masa	68 kg

Karta danych

materiał kółek skrętnych	ogumienie pełne
długość	1540 mm
Ø rolek w widełkach	80×70 mm
szerokość wideł	160 mm
Waga	nie
szerokość	540 mm
Rodzaj produktu	Wózek widłowy ręczny