

RENISHAW

Trzpień pomiarowy z kulką rubinową, ceramiczne, długość 75 mm, Ø kulki D: 5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	494235 5
GTIN	2050002087231
Klasa artykułu	49F

Opis

Wykonanie:

Trzpień pomiarowy, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

wskazówka:

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

Opis techniczny

Ø chwytu S	3,8 mm
efektywna długość robocza	58,5 mm
materiał części chwytowej	Ceramika
masa	5,63 g
Ø kulki D	5 mm
długość L	75 mm
gwint przyłączeniowy	M4
materiał końcówki	rubin
Rodzaj produktu	Czujnik