

RENISHAW

Trzpień pomiarowy z kulką rubinową, ceramiczne, długość 75 mm, Ø kulki D: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	494235 6
GTIN	2050002087248
Klasa artykułu	49F

Opis

Wykonanie:

Trzpień pomiarowy, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

wskazówka:

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

Opis techniczny

efektywna długość robocza	63,5 mm
materiał części chwytowej	Ceramika
masa	5,64 g
długość L	75 mm
Ø chwytu S	4,5 mm
Ø kulki D	6 mm
gwint przyłączeniowy	M4
materiał końcówki	rubin
Rodzaj produktu	Czujnik