

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	12 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	E10K STFCR/L11
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
Przesunięcie osi $L_3$	6 mm
długość główki $L_1$	16 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita $L$	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	9,6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500