

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	15 mm
kod ISO uchwyty	E12M STFCR/L11
Przesunięcie osi $L_3$	8 mm
długość główki $L_1$	20 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania $L_2$	11,5 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500