



Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do obróbki ER: 16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309616 16
GTIN	2050002087545
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję. **z sześciokątem** SW 25.

Pasuje do:

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680–309740.

Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

Podkładki uszczelniające nr 309622; 309624; 309628; 309632.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Opis techniczny

maks. moment dokręcania	80 Nm
Ø zewn. D	28 mm
gwint	M22x1,5

Karta danych

Długość całkowita L	22,5 mm
Norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Nakrętki mocujące