

Garant**Nakrętki mini ER, do obróbki ER: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309605 20
GTIN	4069515040716
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **Utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.**

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Opis techniczny

gwint	M24×1
Ø zewn. D	28 mm
Długość całkowita L	19,5 mm
maks. moment dokręcania	40 Nm
do typu ER	20 mm
Norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹

Karta danych

Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Nakrętki mocujące