

Garant**Nakrętki mini ER, do obróbki ER: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309605 8
GTIN	4069515040686
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

· **Utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.**

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Opis techniczny

do typu ER	8 mm
maks. moment dokręcania	12 Nm
Długość całkowita L	11 mm
Ø zewn. D	12 mm
gwint	M10×0,75
Norma	DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹

Karta danych

Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Nakrętki mocujące