

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/11 mm kod ISO uchwytu: AH16Q STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	75 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
Przesunięcie osi L_3	11 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	AH16Q STFPCR/L11
długość główki L_1	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7