

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	13 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
długość główki L_1	32 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	23 mm
kod ISO uchwytu	AH20R STFCL/L11
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500