

Waldmann 

Lampy stołowe LED, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	974272 1
GTIN	4013330127282
Klasa artykułu	93L

Opis

Wykonanie:

Energooszczędna lampa stołowa LED ze stelażem z anodowanego aluminium i głowicą lampy z tworzywa sztucznego w kolorze szary umbra. Bezstopniowe ściemnianie za pomocą przycisku do obsługi w głowicy lampy. Ze stabilną podstawą z aluminium. Z elektronicznym transformatorem wtyczkowym, możliwość podłączenia za pośrednictwem zasilacza wtyczkowego CEE (wtyczka niemiecka, typ F) lub USB-A.

Temperatura barwy neutralna biel 4.000 K.

Lampa ma wbudowane lampki LED.

Źródło światła wymienia producent. Urządzenie sterujące wymienia użytkownik końcowy.

Czas użytkowania: >50 000 godzin.

Wartości przyłączeniowe: 5 V (USB-A) , 100–240 V AC (zasilacz wtyczkowy CEE).

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 20
Rodzaj zamocowania	Stopka

Karta danych

Oświetlenie przyciemniane	bezstopniowo
temperatura barwy	4000 K
Z ochroną przeciwybuchową	nie
Wymienne źródło światła	tak
pobór mocy	4 W
wysięg wspornika	588 mm
Typ wtyczki wejściowej	F
włącznik/wyłącznik	tak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Źródło światła	LED
liczba diod LED	12
Kolor światła	neutralna biel
wys. całkowita	670 mm
strefa wg ATEX	brak
głębokość segmentu nóg	141 mm
szerokość segmentu nóg	230 mm
Rodzaj produktu	Lampa stołowa/lampa warsztatowa