

atlas[®]

Półbuty czarne FLASH 6405 XP[®] BOA, S3, rozmiar butów wg UE: 41



Dane zamówienia

Numer katalogowy	092022 41
GTIN	4043692441252
Klasa artykułu	09B

Opis

Wykonanie:

Dynamiczne obuwie ochronne FLASH z przepuszczającym powietrze, wodoodpornym materiałem wierzchnim i bezszwowym przodem. Oddawanie energii dzięki systemowi INNOFLEX i dynamicznemu wsparciu ruchów. Idealne do twardych podłóg przemysłowych. Szerokość 10. Dostępny jest system różnych tęgłości.

- **Materiał wierzchni Sportline.**
- **Trwała, aktywna regulacja wilgotności dzięki funkcjonalnej wyściółce aktiv-X.**
- **Niezawierająca metalu, odporna na przebijanie podeszwa wewnętrzna XP[®].**
- **Aluminiowy czubek.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM**, wkładka zmniejszająca nacisk oraz technologia podeszwy z dynamiczną amortyzacją.
- **System podeszwy MPU[®] INNOFLEX** z elastycznymi rowkami umożliwiającymi naturalne przetaczanie oraz strefą Cloud w obszarze pięty, która amortyzuje duże siły uderzenia.
- **Wykończenie ESD.**

Półbuty z zapięciem BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Opis techniczny

kolor	czarny
-------	--------

Karta danych

odporność na wydeptywanie	Tekstylne
klasa ochrony	S3
wielkość butów wg UE	41
materiał czubka ochronnego	Aluminium
Norma	Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Rodzaj	męska
Właściwości	Zapięcie obrotowe
Seria	FLASH
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
właściwości podeszwy	Podeszwa Rebound
Rodzaj produktu	Półbuty ochronne