



Latarka czołowa LED z akumulatorkiem, typ: 500



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081347 500
GTIN	4069515040839
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Mocna latarka czołowa LED z 2 poziomami światła i funkcją boost. Głowica z możliwością zogniskowania

w dostawie::

W komplecie przewód do ładowania.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 54
strefa wg ATEX	brak
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	1000 lm
Strumień światła	15 - 500 lm
czas świecenia	2 - 68 h
masa	248 g
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Czas świecenia w trybie Boost	35 s
Rodzaj produktu	Latarki czołowe

