

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	E10K STF CR/L11
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
długość główki L_1	16 mm
Przesunięcie osi L_3	6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	12 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9,6 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
\varnothing chwytu D_s	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500