


Garant

Minipłytki skrawające do gwintowania wewnętrznego, prawe, HB720, skok gwintu: 0,5mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270140 0,5
GTIN	4045197560643
Klasa artykułu	21I

Opis techniczny

Rozstaw osi końcówek F L ₃	3,86 mm
minimalny dosuw h _{min.}	0,29 mm
wielkość płytki Ø d	6 mm
skok	0,5 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,35 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej	1 stopni
ilość przejść	4 - 6
grubość płytki T	3,8 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
Seria	Mini
Gatunek	HB720

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
norma	DIN 13
Rodzaj produktu	Mini płytka skrawająca

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		