

**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Klasa artykułu	25U

Opis**Wykonanie:**

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A10L STLCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ: 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 12 mm

Przesunięcie osi L_3 : 6,2 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	10 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
Długość wysięgu L_1	40 mm
Przesunięcie osi L_3	6,2 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 4
kod ISO uchwytu	A10L STLCR/L11
Ø chwytu	10 mm
długość całkowita L	140 mm

wysokość mocowania L ₂	9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	269407
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Śruby mocujące Typ 4	269022 4