

Stół biurowy o regulowanej wysokości, szerokość: 1600mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974025 1600
GTIN	2050002086319
Klasa artykułu	91Q

Opis**Wykonanie:**

Stół biurowy o wysokości regulowanej silnikiem elektrycznym na panelu obsługowym. Konstrukcja podstawy z przykręcanej ramy stalowej, powlekanej lakierem proszkowym. Błat stołu mocuje się, skręcając go bezpośrednio z ramą i dwoma asymetrycznie ułożonymi wspornikami profilowymi. Podstawa jest pozbawiona poprzeczek w całym obszarze przeznaczonym na nogi, dzięki czemu można wsuwać kontenerki na rolkach o wysokości do 560 mm. Prędkość regulacji wysokości 38 mm/s (bez obciążenia). Z funkcją pamięci z 4 miejscami w pamięci. Natężenie dźwięku poniżej 50 dB. Płyty z regulowanym ślizgiem dla kompensacji wysokości w zakresie 10 mm. Pomiar oporności zabezpieczający przed najechaniem. Błat melaminowy z dekolorem na powierzchni, grubość 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 dla konstrukcji podstawowej, DIN 60335-1 bezpieczeństwo elektr.

Powłoka lakiernicza:

Dekor blatu stołu dostępny w 5 kolorach: Klon, naturalny dąb, jasnoszary, perłowy biały, metalowy szary.

Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

wskazówka:

Błat stołu w kolorze szary metaliczny nie jest zalecany ze względu na silne odbicie światła.

Opis techniczny

głębokość	800 mm
zakres regulacji wysokości	650 - 1270 mm

Karta danych

szerokość	1600 mm
masa	60 kg
grubość blatu	25 mm
Nośność maksymalna	70 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektryczny
grubość płyty	25 mm
Wybór kolorów	Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
Wybór kolorów	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Rodzaj produktu	Stół biurowy