

**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260930 12/11
GTIN	
Klasa artykułu	25U

Opis**Wykonanie:**

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	14 mm
Przesunięcie osi L_3	7,2 mm
kod ISO uchwytu	A12M STLCCR/L11
śruba mocująca płytki obracane	269022 4
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Ø chwytu D_s	12 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Aksesoria

Śruby mocujące Typ 4

269022 4

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8