

HOLEX®**Noże lewe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, chwyt kwadratowy: 20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	296225 20
GTIN	4045197518484
Klasa artykułu	22E

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 125 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	20 mm
długość całkowita	125 mm
Materiał ostrza 	P20/K25