

HOLEX**Noże szerokie, wersja neutralna, zbliżone do DIN 4976 (ISO 4), P20/K25,
Wysokość chwytu: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296605 12
GTIN	4045197519498
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Węglik spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm² z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węgliku boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć. wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgliku boru (nr 558812).

Opis techniczny

Wysokość chwytu h	12 mm
szerokość ostrza	12 mm
długość całkowita	100 mm
szerokość chwytu b	12 mm
Materiał ostrza	P20/K25
Rodzaj produktu	Nóż tokarski

