

Garant

**Minipłytki skrawające do wcinania wewnętrznego, wg DIN 472 prawe, HB720,
Ø D_{min.} / szer. rowka m (H13): 8/1,1 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270110 8/1,1
GTIN	4045197560353
Klasa artykułu	21I

Opis techniczny

posuw f	0,02 - 0,03 mm/obr,
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	1 mm
Rozstaw osi końcówek F L ₃	4,8 mm
grubość płytki T	3,6 mm
Ø minimalna D _{min}	8 mm
Szerokość skrawania W	1,2 mm
wielkość płytki Ø d	6 mm
Szerokość rowka m (H13)	1,1 mm
Seria	Mini
Gatunek	HB720
Rowki wg normy	DIN 472

Rodzaj produktu

Mini płytki skrawająca

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		