

**Garant**

**Minipłytki skrawające do gwintowania wewnętrznego prawe, HB720, skok gwintu: 1,25mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270140 1,25
GTIN	4045197560537
Klasa artykułu	21I

**Opis techniczny**

wielkość płytki $\varnothing d$	6 mm
skok	1,25 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej	2,5 stopni
grubość płytki T	3,8 mm
minimalny dosuw $h_{min.}$	0,72 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,8 mm
Rozstaw osi końcówek F L <sub>3</sub>	4,44 mm
ilość przejść	5 - 9
Rodzaj gwintu	M/MF
Seria	Mini
Gatunek	HB720

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
norma	DIN 13
Rodzaj produktu	Minipłytko skrawająca

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		