

**Garant****Minipłytki skrawające do kopiowania wewnętrznego prawe, HB720, Ø Dmin.: 11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270040 11
GTIN	4045197560155
Klasa artykułu	21I

**Opis techniczny**

Ø minimalna $D_{min}$	11 mm
grubość płytki T	4,1 mm
kąt klina $\alpha$	43 stopni
Rozstaw osi końcówek F L <sub>3</sub>	6,7 mm
posuw f	0,02 - 0,03 mm/obr,
wielkość płytki Ø d	8 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	2,3 mm
promień R	0,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$	0,15 - 0,5 mm
Seria	Mini
Gatunek	HB720
Rodzaj produktu	Minipłytki skrawająca

## Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		