

**Garant**

**Miniaturowy wytyczak stalowy, prawe, Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d: 12/6mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Klasa artykułu	21V

**Opis****Wykonanie:**

- Przykręcona czołowo płytką skrawającą z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
- Łatwa wymiana płytek skrawających.

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	279815 10
wielk. płytki	06 mm
długość główki L <sub>1</sub>	12 mm
długość całkowita L	80 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	15,6 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytyczaki

**Akcesoria**

śruba zaciskowa Typ 10	279815 10
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500