

Garant**Miniaturowy wytyczak stalowy, prawe, długość wysięgu LA / wielkość płytki d: 12/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Klasa artykułu	21V

Opis**Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

wysokość mocowania L₂: 15,6 mm

Długość wysięgu L₁ cofniętych uchwyty: 12 mm

Długość całkowita L cofniętych uchwyty: 80 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 11

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwyty	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 11
wielk. płytki	08 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwyty	80 mm
wysokość mocowania L ₂	15,6 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruba zaciskowa

279912

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

śruba zaciskowa Typ 11

279815 11