

**HOLEX****Noże, wersja neutralna, zbliżone do DIN 4975 (ISO 10), P20/K25, Wysokość chwytu: 20mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 296525 20     |
| GTIN             | 4045197519467 |
| Klasa artykułu   | 22E           |

**Opis****Wykonanie:**

**Węglik spiekane** - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć. wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).

**Opis techniczny**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Wysokość chwytu h  | 20 mm        |
| długość całkowita  | 125 mm       |
| szerokość chwytu b | 12 mm        |
| Materiał ostrza    | P20/K25      |
| Rodzaj produktu    | Nóż tokarski |

