

**Oprawki Weldon kształt ADB, BT 50 A = 160, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302670 25
GTIN	4250122615842
Klasa artykułu	36E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	160 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	25
Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø zewn. D	65 mm
adapter	BT 50 A = 160
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 25 mm	309900 25