

HOLEX®**Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7), P20/K25, Wysokość chwytu: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297025 20
GTIN	4045197521286
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Węglik spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm² z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć. wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 125 mm

szerokość chwytu: 12 mm

szerokość ostrza: 5 mm

Opis techniczny

Wysokość chwytu	20 mm
szerokość chwytu	12 mm
szerokość ostrza	5 mm
długość całkowita	125 mm

Materiał ostrza

P20/K25