

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260934 16/11 |
| GTIN | 4045197653543 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------------|
| Przesunięcie osi L_3 | 11 mm |
| śruby mocujące | 269028 7 |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} . | 20 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. |
| długość główki L_1 | 26,7 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| kod ISO uchwytu | A16Q STFCCR/L11 |
| długość całkowita L | 180 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 15 mm |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| \varnothing chwytu D_s | 16 mm |
| norma | Norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3xD |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| śruby mocujące Typ 7 | 269028 7 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |