

**Oprawki Whistle Notch kształt ADB, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302720 25 |
| GTIN | 4250122613305 |
| Klasa artykułu | 36E |

Opis**Wykonanie:**

Z wkrętem mocującym i oporowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------------|
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 25 |
| wymiar A długości wysięgu | 90 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 25 mm |
| Ø zewn. D | 65 mm |
| adapter | BT 40 krótkie |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Kształt | ADB |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308804 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308803 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308780 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308765 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308805 40 |