



Akumulatorowe szlifierki mimośrodowe z akumulatorem, Typ: M18FROS125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077319 M18FROS125
GTIN	4058546521233
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa oscylacyjna M18 FUEL™ o orbicie 2,5 mm i prędkości obrotowej 12 000 obr./min, co zapewnia szybką i wydajną obróbkę ubytkową. Szlifierka posiada funkcję ssania, a także charakteryzuje się lepszą ergonomią i przyczepnością.

w dostawie::

2 × akumulatory litowo-jonowe 5,0 Ah, worek na pył, adapter odsysający, adapter rozszerzający, 2× papier ścierny.

wskazówka:

Pasujące krążki papieru ściernego z 8 otworami – nr artykułu 567745, i ABRANET – nr artykułu 567802.

Opis techniczny

liczba drgań	6000 - 12000 min ⁻¹
Ø talerza szlifierskiego	125 mm
okrąg oscylacji	2,4 mm
Napięcie akumulatorów	18 V

Karta danych

masa	1,9 kg
pojemność akumulatora	5 Ah
maks. wibracje wg EN	1,5 m/s ²
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne