

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/16 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/16 mm kod ISO uchwytu: A20R STFPCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 16T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Długość wysięgu L_1	80 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
śruby mocujące	269028 8
długość główki L_1	36,6 mm
kod ISO uchwytu	A20R STFPCR/L16
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8